


# STEFAN PUFF GESMBH

GRAZ

## Betriebsanleitung

**Entdeckelungs Hobel US 175W B125mm Nr.43731510**

除  
蓋



Heizung direkt  
am Messer

### Daten

**Anschluß : 230 Volt mit Schutzleiter**  
**Leistung : 175 Watt**  
**Hobelbreite : 120 mm**  
**Gewicht : 850g**

Zum Entdeckeln den Hobel langsam über die Wabe ziehen.  
Das Entdeckelungswachs sammelt sich im Hobel und wird von hier  
in die Entdeckelungswanne gegeben. Den Entdeckelungshobel bei  
Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen.

In Verbindung mit unserer Entdeckelungswanne 43710300 aus EDELSTAHL  
ROSTFREI können Sie sich einen idealen Arbeitsplatz für 1 bis 2 Personen  
schaffen. Die Wanne, Innenraum 980x430x430, hat einen Siebeinsatz, der  
Honig kann nach unten abgelassen werden. Rähmchen im Zadermaß können  
in der Wanne quer abgelegt werden.

### **REINIGUNG :**

nach dem Abschalten bzw. Ziehen des Netzsteckers den Hobel im heißen  
Zustand mit feuchtem Tuch reinigen.

- o **Achtung : bei Arbeiten mit dem Gerät hitzebeständige Handschuhe tragen sonst Verbrennungsgefahr !**